


Zdvojený dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; podlahový stojan

Obj. kód: DD-MOL-004-2



Kompletované
na Slovensku


Všeobecné informácie

Bezdotykový dávkovač dezinfekcie inštalovaný do podlahového stojanu. Toto riešenie je určené pre miesta s vysokým počtom osôb pre efektívnu dezinfekciu rúk. Na jednom stojane sú chrptom k sebe umiestnené dva dávkovače dezinfekcie pre zvýšenie počtu obslužených osôb. Má pevnú konštrukciu, atraktívny vzhľad z nehrdzavejúcej ocele. Hladký povrch je ľahko čistiteľný.


Technická špecifikácia

| | |
|---|---|
| automatická detekcia rúk pod dávkovačom | infračervený senzor (IR) |
| účinný rozsah senzora | 2 až 10 cm \pm 2 cm |
| typ dávkovania | sprej |
| vhodný pre dezinfekčné prostriedky | <ul style="list-style-type: none"> • roztok s obsahom alkoholu do 75% • roztok Oxychlorine s koncentráciou účinnej látky 0,03% • dezinfekčné prostriedky na báze chlóru: Cl max. 50ml/1l |
| celková výška | 1420 mm |
| oblasť dezinfekcie rúk (vzdialenosť od podlahy) | 1060 mm \pm 50 mm |
| rozmer základne | 305 x 305 mm |
| hmotnosť | 14,5 kg |
| celková výška prepravného kartónu | 1430 mm |
| rozmer základne prepravného kartónu | 320 x 320 mm |
| celková hmotnosť s kartónom | 15,65 kg |
| napájanie dávkovača | batérie 8 x 1,5V typ AA / adaptér 230 VAC; 6 VDC/1A (nie sú súčasťou dodávky) |
| objem nádržky dezinfekčného prostriedku | 2 x 600 ml |
| voliteľná veľkosť dávky dezinfekcie | 0,5 ml, resp. 1,0 ml |
| odnímateľná plastová vanička | áno |
| životnosť dávkovača | minimálne 100 000 dávok |
| životnosť batérií | cca 15 000 dávok (v závislosti od typu batérie) |
| spotreba v pohotovostnom režime | menej ako 80 μ A |

Hlavné rozmery



Ovládacie prvky / hlavné komponenty dávkovača



| | |
|----|--|
| 1 | kľúč (záмок predného krytu) |
| 2 | okienko na kontrolu hladiny dezinfekčného prostriedku |
| 3 | konektor pre napájací adaptér 230 V / 6 V DC |
| 4 | červená LED (stav batérie) |
| 5 | zelená LED (prevádzkový stav) |
| 6 | dávkovacia dýza (rozprašovač) |
| 7 | plniace hrdlo nádržky dezinfekčného prostriedku |
| 8 | nádržka na dezinfekčný prostriedok |
| 9 | hlavný vypínač / prepínač veľkosti jednotlivej dávky dezinfekcie |
| 10 | priestor na batérie (vode odolný) |
| 11 | IR senzory |

Odporúčané príslušenstvo

| obj. kód | názov |
|------------|--|
| DD-MOL-201 | Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l |
| DD-MOL-202 | Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l |
| DD-MOL-203 | Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l |
| DD-MOL-204 | Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l |
| DD-MOL-207 | Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l |
| DD-MOL-208 | Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l |
| DD-MOL-209 | Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l |
| DD-MOL-303 | Adaptér napájací sieťový; 6V / 2000 mA |



Pred uskladnením, prepravou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdnite, prosím, nádobku na dezinfekčný prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!